

**Steekringsleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613900 9
GTIN	4045197385116
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

c=Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	130 mm
maximale bekhoogte h1	4,5 mm
Sleutelwijdte	9 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	8 mm
Ringstand	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

