

**Steekringsleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 21 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613900 21
GTIN	4045197385208
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

c=Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	21 mm
Sleutellengte L	250 mm
maximale bekhoogte h1	10 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h _{2 max}	15 mm
Ringstand	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

