

**Steekringsleutelset, gefosfateerd, Aantal sleutels: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613910 9
GTIN	4045197385284
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Levering:

Resp. 1 steekringsleutel nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Maat 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Technische beschrijving

Aantal sleutels	9
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Kunststof klemhouder met afsluitklep Voor aantal sleutels 11	611700 11
Kunststof klemhouder met afsluitklep Voor aantal sleutels 9	611700 9
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613900 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613900 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613900 8
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613900 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613900 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613900 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613900 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613900 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613900 19