



## Gladwalsgereedschap G, Cilinderschacht-Ø 25 mm, Ø D: 43mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	291556 43
GTIN	4060491000664
Artikelklasse	29F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken, frees- en boormachines.  
Traploze instelling in  $\mu\text{m}$  (verstelbereik van  $-0,05$  mm tot  $+0,1$  mm).

#### Voordeel:

**Speciaal voor de serieproductie.** Maximale productiviteit dankzij **voedingen** van  $0,05$  mm –  $0,3$  mm **per rol**.

Oppervlaktekwaliteit  $R_z < 1 \mu\text{m}$  mogelijk.

Automatisch ontspannen bij het terugtrekken van het gereedschap voorkomt beschadigen van het gladgewalste oppervlak.

#### Toepassing:

- **Voor de mechanische oppervlakteveredeling.**
- **Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van  $1400 \text{ N/mm}^2$  en een hardheid van maximaal 45 HRC.**
- **Bewerking rechtsdraaiend.**
- **Tot tolerantieklasse IT8.**
- **Voor boringen tot  $\varnothing 49$  mm.**

#### Opmerking:

Vanaf  $\varnothing 10$  mm optioneel leverbaar met inwendige koeling.

### Technische beschrijving

Schacht-Ø $D_s$	35 mm
Aantal rollen	8
Nominale Ø $D$	43 mm
Verstelbereik	$-0,05 / +0,1$ mm

Nuttige lengte L <sub>N</sub>	162 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	163 mm
Schachtopname type	Cilinderschacht-Ø 25 mm
Producttype	Gladwalsgereedschap