



Gladwalsgereedschap G, MK2, Ø D: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	291559 10
GTIN	4060491000770
Artikelklasse	29F

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken, frees- en boormachines. Traploze instelling in μm (verstelbereik van $-0,05 \text{ mm}$ tot $+0,1 \text{ mm}$).

Voordeel:

Speciaal voor de serieproductie. Maximale productiviteit dankzij **voedingen** van $0,05 \text{ mm}$ – $0,3 \text{ mm}$ **per rol**.

Oppervlaktekwaliteit $R_z < 1 \mu\text{m}$ mogelijk.

Automatisch ontspannen bij het terugtrekken van het gereedschap voorkomt beschadigen van het gladgewalste oppervlak.

Toepassing:

- **Voor de mechanische oppervlakteveredeling.**
- **Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm^2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.**
- **Bewerking rechtsdraaiend.**
- **Tot tolerantieklasse IT8.**
- **Voor boringen tot $\varnothing 49 \text{ mm}$.**

Opmerking:

Vanaf $\varnothing 10 \text{ mm}$ optioneel leverbaar met inwendige koeling.

Technische beschrijving

Schacht- $\varnothing D_s$	35 mm
Aantal rollen	4
Verstelbereik	$-0,05 / +0,1 \text{ mm}$
Nominale $\varnothing D$	10 mm

Nuttige lengte L _N	50 mm
Afkoppellengte L _A	128 mm
Schachtopname type	MK2
Producttype	Gladwalsgereedschap