

**Peddinghaus**

## Reservemessen voor staal (ondermes), Model: 1BR/4



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 769934 1BR/4  |
| GTIN          | 2050001933508 |
| Artikelklasse | 76L           |

### Omschrijving

#### T.b.v. :

Hefboomplaatschaar nr. 967920.

#### Opmerking:

- **Bij het bestellen van reservemessen moeten de volgende gegevens worden opgegeven: Fabricaat, model, zo mogelijk ook machinenummer of een exacte maatschets.**
- **Let op: De opgegeven snijcapaciteit is de maximale snijcapaciteit. Bij voortdurend gebruik met maximale capaciteit raden wij aan om het eerstvolgende grotere model aan te schaffen.**
- **De opgegeven snijcapaciteit heeft betrekking op materiaal met een trekvastheid van 450 N/mm<sup>2</sup>.**

Snijcapaciteit plaatdikte: tot 4 mm

Snijcapaciteit rondstaal-Ø: tot 10 mm

### Technische beschrijving

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Snijcapaciteit plaatdikte  | tot 4 mm  |
| Snijcapaciteit rondstaal-Ø | tot 10 mm |
| Geschikt voor model        | 1BR/4     |