



## Gladwalsgereedschap G, MK2, Ø D: 18mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 291559 18     |
| GTIN          | 4060491000855 |
| Artikelklasse | 29F           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken, frees- en boormachines.  
Traploze instelling in  $\mu\text{m}$  (verstelbereik van  $-0,05\text{ mm}$  tot  $+0,1\text{ mm}$ ).

#### Voordeel:

**Speciaal voor de serieproductie.** Maximale productiviteit dankzij **voedingen** van  $0,05\text{ mm}$  –  $0,3\text{ mm}$  **per rol**.

Oppervlaktekwaliteit  $R_z < 1\ \mu\text{m}$  mogelijk.

Automatisch ontspannen bij het terugtrekken van het gereedschap voorkomt beschadigen van het gladgewalste oppervlak.

#### Toepassing:

- **Voor de mechanische oppervlakteveredeling.**
- **Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van  $1400\text{ N/mm}^2$  en een hardheid van maximaal 45 HRC.**
- **Bewerking rechtsdraaiend.**
- **Tot tolerantieklasse IT8.**
- **Voor boringen tot  $\varnothing 49\text{ mm}$ .**

#### Opmerking:

Vanaf  $\varnothing 10\text{ mm}$  optioneel leverbaar met inwendige koeling.

### Technische beschrijving

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Aantal rollen              | 5                        |
| Nominale $\varnothing D$   | 18 mm                    |
| Verstelbereik              | $-0,05 / +0,1\text{ mm}$ |
| Schacht- $\varnothing D_s$ | 35 mm                    |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Nuttige lengte L <sub>N</sub> | 50 mm               |
| Afkoppellengte L <sub>A</sub> | 128 mm              |
| Schachtopname type            | MK2                 |
| Producttype                   | Gladwalsgereedschap |