



## Haakse stiftsleutel voor Torx® met kogelkop, Torx®-profiel: TX20



### Bestelgegevens

Bestelnummer	624915 TX20
GTIN	4045197236074
Artikelklasse	62C

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Lange arm met kogelkop die maximaal 25° schuin kan worden aangezet.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd. Zwarte punten.

### Technische beschrijving

Torx®-profiel	TX20
Sleutellengte	94×18 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Uitvoering schacht	gebogen
Oppervlak	verchroomd
Punt	zwart
Kogelkop aan het lange been	ja
Producttype	Schroevendraaier

