

**Steekringsleutelset, gefosfateerd, Aantal sleutels: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613910 12
GTIN	4045197385291
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Levering:

Resp. 1 steekringsleutel nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Maat 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Technische beschrijving

Aantal sleutels	12
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

Accessoires

Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613900 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613900 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 22 mm	613900 22
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613900 8
Steekringsleutel Sleutelwijdte 21 mm	613900 21
Steekringsleutel Sleutelwijdte 24 mm	613900 24
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613900 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613900 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613900 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613900 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613900 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613900 19