

**Steekringsleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 14mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 613900 14 |
| GTIN | 4045197385147 |
| Artikelklasse | 62A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

c=Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

| | |
|--|----------------------|
| Sleutelwijdte | 14 mm |
| Sleutellengte L | 180 mm |
| maximale bekhoogte h1 | 6,5 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Maximale ringhoogte h _{2 max} | 12 mm |
| Ringstand | 15 graden |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | gefosfateerd |
| Productnaamattribuut | gefosfateerd |
| Producttype | Schroefleutel |

