

**Steekringsleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613900 5
GTIN	4045197441553
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

c=Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	100 mm
Sleutelwijdte	5 mm
maximale bekhoogte h1	4 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h _{2 max}	6 mm
Ringstand	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

