

 Mahr**Digitale meetklok i-wi aflezing 0,0005 mm, Meetbereik: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434324 25
GTIN	4059192014674
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale meetklok met **zeer grote** cijferweergave (**11 mm**) en geïntegreerde tolerantieweergave. Extra analoge schaalgrafiek met tolerantiegrenswaarden. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Absolute-functie: Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren.

Factor instelbaar met weergave op display.

Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.

Dynamische meetfuncties (MAX / MIN): voor rondloop- en vlakheidscontrole of het bepalen van het omkeerpunt.

Met **geïntegreerd draadloos systeem i-wi** voor een eenvoudige overdracht van de meetgegevens naar iedere pc.

Functie:

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

i-wi ontvanger nr. 498912 STICK.

Technische beschrijving

Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Aflezing omschakelbaar	0,00002 inch
Behuizing-Ø	58 mm
Kalibratie	C1
IP-klasse	IP 42
Meetkracht	0,65–1,15 N
dikte van de behuizing	35 mm
Aflezing omschakelbaar	0,0005 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2450
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	Software van producent
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,004 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

KalibratieMeetsklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 30 mm	023000 30
DAkKS-kalibratieMeetsklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023010 100

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2450	081560 CR2450
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK
Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK