

 Mahr**Digitale meetklok i-wi aflezing 0,0005 mm, Meetbereik: 50mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 434324 50 |
| GTIN | 4059192061456 |
| Artikelklasse | 43A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale meetklok met **zeer grote** cijferweergave (**11 mm**) en geïntegreerde tolerantieweergave. Extra analoge schaalgrafiek met tolerantiegrenswaarden. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Absolute-functie: Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren.

Factor instelbaar met weergave op display.

Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.

Dynamische meetfuncties (MAX / MIN): voor rondloop- en vlakheidscontrole of het bepalen van het omkeerpunt.

Met **geïntegreerd draadloos systeem i-wi** voor een eenvoudige overdracht van de meetgegevens naar iedere pc.

Functie:

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

i-wi ontvanger nr. 498912 STICK.

Technische beschrijving

| | |
|---|-----------------------------|
| Kalibratie | C1 |
| dikte van de behuizing | 35 mm |
| Aflezingsomschakelbaar | 0,00002 inch |
| Opspanschaft-Ø h6 | 8 mm |
| Aflezingsomschakelbaar | 0,0005 mm |
| IP-klasse | IP 42 |
| Behuizing-Ø | 58 mm |
| Meetkracht | 0,65–1,15 N |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2450 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Draadloze toepassing | Software van producent |
| Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,007 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Aflezingsomschakelbaar | mm / inch |
| Aansluiting | Digimatic-aansluiting |
| Aansluiting | USB-aansluiting |
| Aansluiting | Draadloos MAHR i-wi-systeem |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting |
| Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem |
| Meettechniek | Digitaal |
| Producttype | meetklok |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| DAkkS-kalibratieMeetsklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm | 023010 100 |
| KalibratieMeetsklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 50 mm | 023000 50 |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type | 498975 |
| Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK | 498912 STICK |
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2450 | 081560 CR2450 |
| Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK | 498914 STICK |