



Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 28-delig, Type: P



Bestelgegevens

Bestelnummer	637935 P
GTIN	4013288173942
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M12 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M6 – M12.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

Inhoud:

Met doorsteekvierkant nr. 640390.

Levering:

Doppen 6-kant: 10 st. gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

6-kant bits 5/16 inch: 4 st. nr. 675440 maat 5; 6; 8; 10

Bits 5/16 inch voor Phillips: 2 st. nr. 675400 maat 2; 3

Bits 5/16 inch voor Torx®: 8 St. nr. 675470 maat TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Verlengstuk met sneldraaihuls: 1 st. 250 mm

Verlengstuk Wobble: 1 st. 50 mm

Verbindingsstuk met snelwisselhouder: 1 St. vierkant-dop 1/2 inch - bitopname 5/16 inch

Ratel (gr. S): 1 st. nr. 640395 met omschakelpal

Ratel (gr. P): 1 St. nr. 640390 met doorsteekvierkant

Opgeborgen in: Stoffen vouwtas met klittenbandsluiting

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aantal delen	28
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	10-19 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	5-10 mm
Fabrikantnummer	8100 SC 7
Vierkant met Wobble-Fix	met zwenkhoek
Lengte	325 mm
Breedte	148 mm
Hoogte	73 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Bit voor Torx®, 5/16 inch C 8 Torx®-profiel TX20	675470 TX20
Bit voor Torx®, 5/16 inch C 8 Torx®-profiel TX27	675470 TX27
Bit voor Torx®, 5/16 inch C 8 Torx®-profiel TX40	675470 TX40
Bit voor Phillips, 5/16 inch C 8 Kruiskopmaat 2	675400 2
Bit voor zeskant, 5/16 inch C 8Hex-Plus-profiel Zeskant 6 mm	675440 6
Bit voor zeskant, 5/16 inch C 8Hex-Plus-profiel Zeskant 5 mm	675440 5
Precisieratel 'Zyklop Metal' doorsteekvierkant, 1/2 inch met uitwerper	640390

Bit voor Torx®, 5/16 inch C 8 Torx®-profiel TX25	675470 TX25
Bit voor Torx®, 5/16 inch C 8 Torx®-profiel TX30	675470 TX30
Bit voor zeskant, 5/16 inch C 8Hex-Plus-profiel Zeskant 3 mm	675440 3
Bit voor Torx®, 5/16 inch C 8 Torx®-profiel TX55	675470 TX55
Bit voor zeskant, 5/16 inch C 8Hex-Plus-profiel Zeskant 8 mm	675440 8
Bit voor Torx®, 5/16 inch C 8 Torx®-profiel TX50	675470 TX50
Bit voor Torx®, 5/16 inch C 8 Torx®-profiel TX45	675470 TX45