



Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 32-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	637940
GTIN	4000896181407
Artikelklasse	630

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Met 6-kant doppen en **TiN-gecoate** bitdoppen. TiN-gecoate stelen voor hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M22, binnenzeskantbouten met schroefdraad M6 – M18,

binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M4 – M10.

Levering:

Doppen 6-kant: 16 st. maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Doppen voor binnenzeskantbouten met TiN-coating: 7 st. nr. 643233 maat 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Bitdoppen voor Torx® met TiN-coating: 6 st. gr. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50

Verlengstukken: 1 st. gr. 123 mm

Cardangewricht: 1 st.

Ratel: 1 st.

Opgeborgen in: Kunststof box met houder

Technische beschrijving

Bitsoort	6-kant dopsleutel
----------	-------------------

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Aantal delen	32
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	10-32 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	5-14 mm
Lengte	355 mm
Breedte	235 mm
Hoogte	65 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inchTiN-coating Zeskant 12 mm	643233 12
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inchTiN-coating Zeskant 8 mm	643233 8
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inchTiN-coating Zeskant 7 mm	643233 7
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inchTiN-coating Zeskant 14 mm	643233 14
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inchTiN-coating Zeskant 10 mm	643233 10
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inchTiN-coating Zeskant 6 mm	643233 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inchTiN-coating Zeskant 5 mm	643233 5