

## Penkaliber H7, Nominale maat Ø: 56mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 484000 56     |
| GTIN          | 2050001951571 |
| Artikelklasse | 48B           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een **slijtagevermaat** volgens DIN 7164.

Meetlichaam van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept. Penkalibers met tolerantieklasse H7.

#### Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Opmerking:

- **Verdere tussenmaten op aanvraag of gewoon bestelbaar op [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) bijv. nr. 484000 maat 82.**
- **Controlekalibers (zonder slijtagevermaat) zie nr. 484027.**
- **Kalibers met tussenmaten en alle Ø met tolerantiewaarde, zie nr. 484025.**

### Technische beschrijving

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Tolerantieveld | H               |
| Norm           | DIN 7150-2      |
| Norm           | DIN 7164        |
| Kwaliteit      | 7               |
| Kalibertype    | Goedkeurkaliber |
| Kalibertype    | Afkeurkaliber   |
| Nominale maat  | 56 mm           |
| Kalibratie     | M2              |

| Producttype                                | Penkaliber |
|--|------------|
| <b>Dienstverlening</b>                     |            |
| KalibratiePenkaliber Maximale Ø 60 mm      | 028300 60  |
| DAkS-kalibratiePenkaliber maximale Ø 60 mm | 028340 60  |