

Instelring DIN 2250 C, Nominale maat Ø: 233mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 484030 233 |
| GTIN | 2050001954060 |
| Artikelklasse | 48B |

Omschrijving

Uitvoering:

Instelringen (controleringen), eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. **De werkelijke maat staat vermeld op de instelringen.** Vervaardigingstolerantie voor de boring is JS4.

Toepassing:

Voor algemeen gebruik, bijvoorbeeld voor het instellen en controleren van meetgereedschappen.

Norm:

Nach **DIN 2250 C.**

Opmerking:

Verdere tussenmaten tot 320 mm kunnen eenvoudig worden besteld, bijv. 484030 maat 82.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|------------|
| Nominale maat | 233 mm |
| Tolerantieveld | JS |
| Norm | DIN 2250 C |

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| Materiaal | Kaliberstaal |
| Vervaardigingstolerantie van de boring | JS4 |
| Kwaliteit | 4 |
| Kalibratie | L7 |
| Producttype | Instelring |

Dienstverlening

| | |
|----------------------------------------|------------|
| Kalibratieinstelring Maximale Ø 500 mm | 028400 500 |
|----------------------------------------|------------|