

**Instelring DIN 2250 C, Nominale maat Ø: 243mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	484030 243
GTIN	2050001954169
Artikelklasse	48B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Instelringen** (controleringen), eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. **De werkelijke maat staat vermeld op de instelringen.** Vervaardigingstolerantie voor de boring is JS4.

**Toepassing:**

Voor algemeen gebruik, bijvoorbeeld voor het instellen en controleren van meetgereedschappen.

**Norm:**

Nach **DIN 2250 C**.

**Opmerking:**

**Verdere tussenmaten tot 320 mm kunnen eenvoudig worden besteld, bijv. 484030 maat 82.**

**Technische beschrijving**

Nominale maat	243 mm
Tolerantieveld	JS
Norm	DIN 2250 C

Materiaal	Kaliberstaal
Vervaardigingstolerantie van de boring	JS4
Kwaliteit	4
Kalibratie	L7
Producttype	Instelring

## Dienstverlening

KalibratieInstelring Maximale Ø 500 mm	028400 500
----------------------------------------	------------