



Haakse stiftsleutel voor Torx® met klemfunctie, Torx®-profiel: TX15



Bestelgegevens

Bestelnummer	624940 TX15
GTIN	4013288104861
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Het conische Torx®-HF-profiel houdt alle Torx®-schroeven goed vast. Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Voordeel:

ideaal voor het aanbrengen en vastdraaien van Torx®-schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mangaangefosfateerd.
Sleutellengte: 90×18 mm

Technische beschrijving

Sleutellengte	90×18 mm
Torx®-profiel	TX15
Fabrikantnummer	967 L TORX® HF
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Uitvoering schacht	gebogen
Oppervlak	mangaan-gefosfateerd
Kogelkop aan het lange been	nee
Producttype	Schroevendraaier

