



Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 23-delig, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	637817 6
GTIN	4045197219558
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 6-kant doppen nr. 642120.

Toepassing:

Voor bouten / moeren gs_profil_6kant-einsatz M6 – M22.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen: 17 st. maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Dwarsgreep: 1 St. 641320

Verlengstukken: 3 st. nr. 641020 maat 75; 130; 255

Cardangewricht: 1 St. nr. 641620

Ratel: 1 St. nr. 640220

Opgeborgen in: Plaatstalen koffer

Lengte: 445 mm

Breedte: 187 mm

Hoogte: 51 mm

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 10-34 mm

Technische beschrijving

Bitsoort	6-kant dopsleutel
----------	-------------------

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aantal delen	23
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	10-34 mm
Verpakking	Plaatstalen koffer
Lengte	445 mm
Breedte	187 mm
Hoogte	51 mm