

## Instelring DIN 2250 C, Nominale maat Ø: 296mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 484030 296    |
| GTIN          | 2050001954701 |
| Artikelklasse | 48B           |

### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Instelringen** (controleringen), eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. **De werkelijke maat staat vermeld op de instelringen.** Vervaardigingstolerantie voor de boring is JS4.

**Toepassing:**

Voor algemeen gebruik, bijvoorbeeld voor het instellen en controleren van meetgereedschappen.

**Norm:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Opmerking:**

**Verdere tussenmaten tot 320 mm kunnen eenvoudig worden besteld, bijv. 484030 maat 82.**

### Technische beschrijving

|                |            |
|----------------|------------|
| Tolerantieveld | JS         |
| Nominale maat  | 296 mm     |
| Norm           | DIN 2250 C |

|  |              |
|--|--------------|
| Vervaardigingstolerantie van de boring | JS4          |
| Materiaal                              | Kaliberstaal |
| Kwaliteit                              | 4            |
| Kalibratie                             | L7           |
| Producttype                            | Instelring   |

### Dienstverlening

|  |            |
|--|------------|
| Kalibratieinstelring Maximale Ø 500 mm | 028400 500 |
|--|------------|