

## Instelring DIN 2250 C, Nominale maat Ø: 64mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	484030 64
GTIN	2050001955104
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Instelringen** (controleringen), eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. **De werkelijke maat staat vermeld op de instelringen.** Vervaardigingstolerantie voor de boring is JS4.

**Toepassing:**

Voor algemeen gebruik, bijvoorbeeld voor het instellen en controleren van meetgereedschappen.

**Norm:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Opmerking:**

**Verdere tussenmaten tot 320 mm kunnen eenvoudig worden besteld, bijv. 484030 maat 82.**

### Technische beschrijving

Tolerantieveld	JS
Nominale maat	64 mm
Norm	DIN 2250 C

Materiaal	Kaliberstaal
Vervaardigingstolerantie van de boring	JS4
Kwaliteit	4
Kalibratie	L7
Producttype	Instelring

### Dienstverlening

DAkS-kalibratieInstelring maximale Ø 200 mm	028470 200
KalibratieInstelring Maximale Ø 100 mm	028400 100