



## Haakse stiftsleutel voor Torx®, lang met kogelkop, Torx®-profiel: TX25



### Bestelgegevens

Bestelnummer	624925 TX25
GTIN	4010995323905
Artikelklasse	63K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Lange arm met kogelkop die maximaal 25° schuin kan worden aangezet.

Met verlengd Torx®-profiel achter de kogelkop.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mangaangefosfateerd.

Sleutellengte: 163×33 mm

### Technische beschrijving

Torx®-profiel	TX25
Sleutellengte	163×33 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Uitvoering schacht	gebogen
Oppervlak	mangaan-gefosfateerd
Kogelkop aan het lange been	ja
Producttype	Schroevendraaier

