

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Komborstel Afwisselend gedraaid, RVS-draad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×schroefdraad M: 65XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	572205 65XM14
GTIN	4017359380130
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Glad draad, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Afwisselend gedraaid (rechts / links) voor een hogere agressiviteit bij zwaar borstelwerk. Zeer geschikt voor het gebruik bij hoeken en randen, geluidsarm draaiend.

Toepassing:

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.

Met **binnendraad M14**.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Veiligheidssteuning	nee
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	65 mm

Schroefdraad M	M14
Bezettingmateriaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	Afwisselend gedraaid
Producttype	Komborstel