

TAJIMA**Rolbandmaat W-Mag met magnetische eindhaak en magnetisch vlak,
Bandlengte: 5 m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	462350 5
GTIN	4975364120366
Artikelklasse	46R

Omschrijving**Uitvoering:**

Rolbandmaat W-Mag met magnetische behuizingsvoet en magnetische eindhaak. Zeer goede afleesbaarheid. Meetband dubbelzijdig bedrukt. Automatische terugloop en stop. Robuuste kunststof behuizing met afneembare riemclip.

Voordeel:

Eenvoudige en snelle bevestiging op alle metalen oppervlakken door **sterke magneet aan de eindhaak en magnetische rail in de behuizingsvoet**. Met één hand te bedienen.

Norma: EG II

Norm: EG II

Standardi: EG II

Norme: CE II

Szabvány: EG II

Norma: EG II

Bandbreedte: 25 mm

Behuizing lengte: 105 mm

Behuizing breedte: 50 mm

Behuizing hoogte: 130 mm

Technische beschrijving

Bandlengte	5 m
Behuizing hoogte	130 mm
Bandbreedte	25 mm
Behuizing breedte	50 mm
Behuizing lengte	105 mm
Norm	EG II
Kalibratie	G1
Producttype	Rolbandmaat in behuizing frame

Dienstverlening

Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Rolbandmaat Maximale lengte 5/2 m	016140 5/2