



Haakse stiftsleutel voor Torx[®], lang met kogelkop, Torx[®]-profiel: TX30



Bestelgegevens

Bestelnummer	624925 TX30
GTIN	4010995323929
Artikelklasse	63K

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Lange arm met kogelkop die maximaal 25° schuin kan worden aangezet.

Met verlengd Torx[®]-profiel achter de kogelkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mangaangefosfateerd.

Sleutellengte: 191×38 mm

Technische beschrijving

Sleutellengte	191×38 mm
Torx [®] -profiel	TX30
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX [®] -schroeven
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Uitvoering schacht	gebogen
Oppervlak	mangaan-gefosfateerd
Kogelkop aan het lange been	ja
Producttype	Schroevendraaier

