



PVC-plakband, Kleur: YELLOW



Bestelgegevens

Bestelnummer	083636 YELLOW
GTIN	50021200456621
Artikelklasse	08M

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ 764i kan worden gebruikt voor niet-kritische toepassingsgebieden zoals kleurmarkeringen en bundels. Het is corrosiebestendig, flexibel, slijtvast, buigzaam, eenvoudig aan te brengen en vochtbestendig.

De 3M™-kleur- en vloermarkeringstapes zijn zeer geschikt bij onderhoud van gebouwen en ter verbetering van de veiligheid in installaties. De speciale structuur van de gekleurde PVC-tape is bestand tegen krassen, slijtage, verwerking en de meeste chemicaliën. Eenvoudig te verwerken, zeer buigzaam ook op oneffen oppervlakken.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Lijm: Natuurrubber

Kleur: geel

Lengte: 33 m

Breedte: 50 mm

Dikte: 0,125 mm

Technische beschrijving

Gegevensblad

Dikte	0,125 mm
Fabrikantnummer	764i
Breedte	50 mm
Lengte	33 m
Kleur	geel
Dragermateriaal	PVC-folie
Lijm	Natuurrubber
Opslagtemperatuur	20 - 23 °C
Liner aanwezig	nee
Rekbaarheid	180 %
Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	vochtbestendig
Bijzonderheid	corrosiebestendig
Bijzonderheid	slijtvast
Type plakband	eenzijdig
temperatuurbestendig tot	29 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Trekvastheid	2,28 N/mm
Kleefkracht op staal	0,21 N/mm
Toepassing	Markeren
Toepassing	Afsluiten
Toepassing	Bundelen
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 60 %
Producttype	Plakband