

3M Scotch-Brite™

Bristle Disc Roloc™ Ø 75 mm, RD-ZB, Korrelgrootte: 80**Bestelgegevens**

Bestelnummer	573515 80
GTIN	30048011643923
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Bristle-speciaalreinigingsschijven zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een **buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.**

Toepassing:

Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.

Toepassing op rechte slijpers en haakse minislijpers met **Roloc™** steunschijf nr. 554090 – 554094 (spandoorn Ø 6 mm resp. M14 opname).

Opmerking:

Het complete Roloc™ snelwisselsysteem in Ø 50 mm en Ø 75 mm vindt u vanaf nr. 554005 e.v.

Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Kleur: geel

Maximaal toerental: 18000 min⁻¹

Technische beschrijving

Korrelgrootte	80
Kleur	geel

Maximaal toerental	18000 min ⁻¹
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Productnaamattribuut	RD-ZB
Fabrikantnummer	RD-ZB
Producttype	Komborstel

Accessoires

Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø 75 mm	554093 75
Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 75 mm	554090 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm hard Buiten-Ø 75 mm	554089 75
Rubber steunschijf met opname M14 hard Buiten-Ø 75 mm	554088 75
Rubber steunschijf met opname M14 hard Buiten-Ø 75 mm	554094 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middel Buiten-Ø 75 mm	554092 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm zacht Buiten-Ø 75 mm	554091 75