

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush type C Ø 76 mm Schacht-Ø 6 mm, BB-ZS, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	573550 120
GTIN	54046719316361
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een **buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.**

De **radiale** Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).

Spandoorn (**schacht-Ø 6 mm**) met segmenten gegoten.

Met gebogen borstelharen (type C) voor de **bewerking van geprofileerde oppervlakken.**

**Toepassing:**

Let op de draairichting.

Toepassing op rechte slijpers of flexibele assen zonder verdere toebehoren.

**Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid.** Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	120
Kleur	wit

Borstel-Ø D <sub>1</sub>	76 mm
Maximaal toerental	10000 min <sup>-1</sup>
Borstelbreedte	10 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Slijpmiddelaanduiding	Keramik
Productnaamattribuut	BB-ZS
Fabrikantnummer	BB-ZS
Producttype	Ronde borstel