

 Mahr**Digitale beugelschroefmaatset IP65 i-wi, Meetbereik: 0-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421330 0-100
GTIN	4059192058838
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Beugelschroefmaten nr. 421325.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief instelkalibers.

Technische beschrijving

Aantal schroefmaten	4
Meetbereik	0 - 100 mm
Aantal instelkalibers	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	4
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding

Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S2
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaatset Meetbereik 0-100 mm	020430 0-100
DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaatset Meetbereik 0-100 mm	020440 0-100

Accessoires

Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK