

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitale buitensneltaster, Meetbereik: 0-15mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	438990 0-15
GTIN	2050001918987
Artikelklasse	46Q

Omschrijving

Uitvoering:

Een vaste en een beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. **Digitale weergave van de absolute waarde.** Door het invoeren van presetwaarden kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief laad-pad met aansluittoebehoren en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Datakabeladapter nr. 498954 gr. A3, datakabel nr. 497440, draadloze adapter nr. 498954 gr. A4.

Technische beschrijving

Herhalingsnauwkeurigheid	0,005 mm
Lengte van meetcontact boven Hb	17 mm
Meetkracht	1,3 - 1,5 N
Maximale afwijking	±0,010 mm
HM-tasterkogel-Ø	1,5 mm
Lengte van meetcontact onder Hf	17 mm

Meetbereik	0 - 15 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	45 mm
Minimale groefbreedte	2,5 mm
Maximale groefdiepte	15 mm
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Accuvoeding
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,001 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,002 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,005 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,01 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Bluetooth-interface
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	C7
Producttype	Sneltaster voor buiten

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S
KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S

Accessoires

Aansluitkabel Type D2	497440 D2
Aansluitadapter Type A4	498954 A4

Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitkabel Type USB2	497440 USB2
Aansluitadapter Type A3	498954 A3
Aansluitkabel Type D1	497440 D1
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965