

 Mahr

## Digitale beugelschroefmaat IP65 i-wi, Meetbereik: 25-50mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	421325 25-50
GTIN	4059192058760
Artikelklasse	43A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Innovatieve beugelschroefmaat met **10 mm grote cijfers** op contrastrijk display. Praktische HOLD-functie voor het bevriezen van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Meetspindel gehard en geslepen. Hardmetalen meetvlakken. Voorgespannen ratel met snelaandrijving. Gelakte stalen beugel met warmte-isolatie. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling op elke gewenste positie. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Dankzij een comfortabele **tolerantieweergave met extra waarschuwingsgrenzen** herkent de gebruiker of en hoe het werkstuk zich binnen de tolerantiegrenzen bevindt.

#### Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 1 instelkaliber vanaf maat 25–50.

#### Accessoires:

i-wi ontvanger nr. 498912 STICK.

### Technische beschrijving

Spindel-Ø	6,5 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Meetbereik	25 - 50 mm

Aflezing	0,00005 inch
Aflezing	0,001 mm
Maximale afwijking	2 µm
Kalibratie	B2
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100
DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Instelkaliber totale lengte 25 mm	421100 25
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK