


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift microschurend, SiC korrel 120, Borstel-Ø
D1×bezettingsbreedte L1: 70X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574440 70X10
GTIN	4017359138304
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Schuurnylondraden met siliciumcarbide, in stalen huls vastgeperst; **stift-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Droog en nat slijpen van aluminium, staal, RVS en kunststoffen. Maximale gebruikstemperatuur 80°C.

Technische beschrijving

Aanbevolen toerental	4000 min ⁻¹
Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Borstel-Ø D ₁	70 mm
Korrelgrootte	120
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹

Schacht-Ø D _s	6 mm
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Producttype	Ronde borstel