

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Komborstel Staaldraad 0,35 mm, Borstel-Ø D1: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	573000 100
GTIN	4017359032374
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Voor gebruik op haakse slijpers en stationaire machines.

Met **binnendraad M14**. Met **binnendraad M14**.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het bewerken van oppervlakken, voor afbramen, ontroesten en polijsten, verwijderen van verf, grondverf, lak, walshuid etc.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Lengte borsteldeel H ₁	30 mm
Borsteldraaddikte	0,35 mm
Borstel-Ø D ₁	100 mm
Schroefdraad M	M14
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Komborstel

