

HOLEX**Vanadium-combinatietang, blank, met 2-componenten-grepen, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	702995 160
GTIN	4045197887313
Artikelklasse	72B

Omschrijving**Uitvoering:**

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad.

Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5746

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

Technische beschrijving

Snijwaarden harde draad tot Ø	2 mm
Snijwaarden pianodraad tot Ø	1,5 mm
totale lengte	160 mm
Norm	DIN ISO 5746
Bekeigenschap	aan binnenzijde getand
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC), tanglichaam matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	blank
vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang