

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush type C Ø 150 mm, BB-ZB, Korrelgrootte: 80**Bestelgegevens**

Bestelnummer	573555 80
GTIN	480113321542
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een **buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.**

De **radiale** Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).

Met gebogen borstelharen (type C) voor de **bewerking van geprofileerde oppervlakken.**

Toepassing:

Let op de draairichting.

De **radiale** Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).

Borings-Ø 25,4 mm met bijgevoegde reduceerringen Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Met adapter nr. 573580 uit te breiden tot een willekeurige breedte. Toepassing op tafelslijpmachines of op rechte slijpers resp. flexibele assen met spandoorn nr. 556380 gr. 1.

Technische beschrijving

Kleur	geel
Borstel-Ø D ₁	150 mm
Korrelgrootte	80

Borstelbreedte	12 mm
Maximaal toerental	6000 min ⁻¹
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Productnaamattribuut	BB-ZB
Fabrikantnummer	BB-ZB
Producttype	Ronde borstel

Accessoires

Spandoorn Aantal op te spannen schijven 1-2	556380 1-2
Spandoorn Aantal op te spannen schijven 1	556380 1
Uitbreidingsadapters, 4-delige set	573580