

HOLEX**Kracht-zijsnijtang, blank, met beklede grepen, Totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	723395 180
GTIN	4045197887436
Artikelklasse	72B

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke kop met extra inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). Opgelegd scharnier. Grote snijcapaciteit door optimale overbrengingsverhouding. Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

Voor elke draad (hoge standtijd ook bij harde draad). Extreem belastbaar voor de zwaarste omstandigheden.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	180 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2,2 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	3,8 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2,7 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	matrijsgesmeed en oliegehard
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	blank
Producttype	Snijdende tang