

**HOLEX****Kracht-zijsnijtang, blank, met beklede grepen, Totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	723395 200
GTIN	4045197887443
Artikelklasse	72B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke kop met extra inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). Opgelegd scharnier. Grote snijcapaciteit door optimale overbrengingsverhouding.

Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

**Toepassing:**

Voor elke draad (hoge standtijd ook bij harde draad). Extreem belastbaar voor de zwaarste omstandigheden.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2,5 mm
totale lengte	200 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	3 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4,2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	matrijsgesmeed en oliegehard
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	blank
Producttype	Snijdende tang