

**Vanadium-combinatietang VDE-isolatie, Totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	701852 180
GTIN	4045197887481
Artikelklasse	72B

Omschrijving**Uitvoering:**

Chroom-vanadiumstaal. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad. **Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Blanke tangen, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5746

Technische beschrijving

Snijwaarden pianodraad tot Ø	1,8 mm
totale lengte	180 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	2,2 mm
elektrostatische eigenschap	VDE 1000 V
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	overeenkomstig DIN ISO 5746
Bekeigenschap	getand
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	blank
vonkvrij	nee

Producttype

Multifunctionele tang