



## Vanadium-combinatietang VDE-isolatie, Totale lengte: 160mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	701852 160
GTIN	4045197887474
Artikelklasse	72B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad. **Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Blanke tangen, grepen met meercomponenten-bekleding.

#### Norm:

**DIN ISO 5746**

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

### Technische beschrijving

Snijwaarden pianodraad tot Ø	1,5 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	2 mm
totale lengte	160 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	overeenkomstig DIN ISO 5746
Bekeigenschap	getand
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	blank

## Gegevensblad

vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang