

**HM-hamerboor '7X' SDS-plus, Ø×totale lengte: 12X165mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789057 12X165
GTIN	3165140844598
Artikelklasse	76K

**Omschrijving****Uitvoering:**

VHM-kop met 4 snijkanten. Snijkanten vormgegeven voor hoge boorcapaciteit, lange levensduur en geringe slijtage. Kop blijft niet haken in gewapend beton.

**Toepassing:**

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk – met maximaal boorcomfort. Zeer stabiel draaiend, perfect voor cirkelvormige boringen. Ontwerp met **2+2-spiralen** voor snelle afvoer van boorgruis, geringe trillingen en grote stabiliteit. Minder vermoeiend en minder belastend voor de machine.

Schacht: SDS Plus

Spiraallengte: 100 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	4
Ø	12 mm
totale lengte	165 mm
Spiraallengte	100 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	SDS Plus
Producttype	Steenboor

