

Garant**Lamellenslijpschijf long life SIC conisch, Ø 115 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	565380 60
GTIN	4045197887610
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

Bijzonder grove **siliciumcarbide-korrel**, gaat niet dichtzitten. Stabiele glasweefsel-schotel voor optimale aandrukkraft.

Toepassing:

Rand- en vlakslijpen van **aluminium en vezelcomposiet**.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Vormbeschrijving	schuin
Korrelgrootte	60
Schijf-Ø	115 mm
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Schuurmiddeldrager	Schotel van glasweefsel

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Aluminium
geoptimaliseerd voor materiaal	vezelversterkte kunststoffen
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Ti	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
droog	geschikt		