

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush type C Ø 150 mm, BB-ZB, Korrelgrootte: 120**Bestelgegevens**

Bestelnummer	573555 120
GTIN	048011332123
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een **buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.**

De **radiale** Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).

Met gebogen borstelharen (type C) voor de **bewerking van geprofileerde oppervlakken.**

Toepassing:

Let op de draairichting.

De **radiale** Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).

Borings-Ø 25,4 mm met bijgevoegde reduceerringen Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Met adapter nr. 573580 uit te breiden tot een willekeurige breedte. Toepassing op tafelslijpmachines of op rechte slijpers resp. flexibele assen met spandoorn nr. 556380 gr. 1.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	150 mm
Kleur	wit
Korrelgrootte	120

Borstelbreedte	12 mm
Maximaal toerental	6000 min ⁻¹
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Productnaamattribuut	BB-ZB
Fabrikantnummer	BB-ZB
Producttype	Ronde borstel

Accessoires

Spandoorn Aantal op te spannen schijven 1-2	556380 1-2
Spandoorn Aantal op te spannen schijven 1	556380 1
Uitbreidingsadapters, 4-delige set	573580