

**Halfronde tang, recht VDE-isolatie, totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	713351 200
GTIN	4045197888006
Artikelklasse	72B

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.

Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	200 mm
Beklengte	73 mm
Greep	Meercomponenten-bekleding
Bekvorm	ovaal-spits, recht
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	overeenkomstig DIN ISO 5745
Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	blank
Producttype	Multifunctionele tang