

**Halfronde tang, recht VDE-isolatie, totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	713351 160
GTIN	4045197887894
Artikelklasse	72B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.

Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

**Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5745**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

totale lengte	160 mm
Greep	Meercomponenten-bekleding
Beklengte	50 mm
Bekvorm	ovaal-spits, recht
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	overeenkomstig DIN ISO 5745
Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)

Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	blank
Producttype	Multifunctionele tang