

**Kracht-zijsnijtang VDE-isolatie, totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	723551 200
GTIN	4045197888051
Artikelklasse	72B

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke kop, inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC), opgelegd scharnier zonder speling.
Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Geïsoleerd volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4,2 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	3 mm
totale lengte	200 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2,5 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	blank
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang