

**Zijsnijtang VDE-isolatie, totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725351 180
GTIN	4045197888082
Artikelklasse	72B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).

Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

**Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2,5 mm
totale lengte	180 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal

Oppervlak	blank
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang