

**Striptang VDE-isolatie, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	728761 160
GTIN	4045197888099
Artikelklasse	72B

Omschrijving**Uitvoering:**

Gebogen bekken met V-vormige snijkanten (tot maximaal 5 mm buiten-Ø). Ingelegd scharnier zonder speling en met openingsveer. Met stelschroef voor instelling van de doorsnede.

Grepen met meercomponenten-bekleding, **geïsoleerd tot 1000V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Blanke tang.

Materiaal:

Speciaal gereedschapstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	160 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Snijkantvorm	Snijkantprisma
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapstaal
Oppervlak	blank
met openingsveer	ja
met stelschroef voor instelling van de doorsnede	ja
Producttype	Snijdende tang

