


3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush type A Ø 150 mm, BB-ZB, Korrelgrootte: 36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	573565 36
GTIN	480112760380
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een **buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.**

De **radiale** Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).

Met schuin geplaatste borstelharen (type A) voor een **krachtige toepassing.**

**Toepassing:**

Let op de draairichting.

**Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid.** Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.

**Borings-Ø 25,4 mm** met bijgevoegde reduceerringen Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Met adapter nr. 573580 uit te breiden tot een willekeurige breedte. Toepassing op tafelslijpmachines of op rechte slijpers resp. flexibele assen met spandoorn nr. 556380 gr. 1.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	36
Kleur	bruin

Borstel-Ø D <sub>1</sub>	150 mm
Borstelbreedte	12 mm
Maximaal toerental	6000 min <sup>-1</sup>
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Productnaamattribuut	BB-ZB
Fabrikantnummer	BB-ZB
Producttype	Ronde borstel

## Accessoires

Uitbreidingsadapters, 4-delige set	573580
Spandoorn Aantal op te spannen schijven 1	556380 1
Spandoorn Aantal op te spannen schijven 1-2	556380 1-2