

**Garant****CaraFin diamant-polijstblok elastisch, 98×69×22 mm, Korrelgrootte: D10µm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	557510 D10
GTIN	4045197888365
Artikelklasse	51G

**Omschrijving****Uitvoering:**

**CaraFin diamant-polijstgereedschap** aan één zijde voorzien van **monokristallijn diamant**. De gebonden diamantkorrels bieden een aanzienlijk **hoger gebruiksrendement** dan losse diamantkorrels in polijstpasta's. Fijn polijsten.

**Voordeel:**

Geen neventijden meer voor het prepareren en reinigen, zoals bij diamantpasta's. Van hoogwaardige, **elastische polyurethaanschuimstof**.

**Toepassing:**

Ideaal voor zeer fijne bewerking van **harde materialen en zachte metalen**. Optimale aanpassing aan de werkstukgeometrie. Geschikt voor natte en droge politoer.

**Technische beschrijving**

Slijpmiddelaanduiding	D
Breedte	69 mm
Hoogte	26 mm
Lengte	98 mm
Afmeting	98×69×22 mm
Polijstfase	Eindpolitoerfase
Serie	CaraFin

Productnaamattribuut	98×69×22 mm
Producttype	Polijstblok

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		